

取扱説明書

USER MANUAL

HEPAクリーナー 30L

ASZ-205



- ◆ 本製品は性能向上のため、予告なく一部の機能・仕様を変更する場合があります。
- ◆ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解のうえご使用ください。

アスマン株式会社

1599-9590

1. 安全上の注意事項

予期せぬ事故による危険から人と機器を守るため、次の注意事項を十分に理解したうえで機器を操作してください。

本製品は**100V**以外では使用しないでください

用途（湿式・乾式）を必ず確認してください。

本製品を使用する前に、注意事項および製品の取扱説明をすべて理解したうえで使用してください。

以下の内容は、使用者の身体への傷害や財産上の損失を防ぐためのものです。安全のため必ず守ってください。

電源コードが破損した場合は、危険を防ぐため、製造元・販売店または有資格の技術者によりコードを交換してください。

連続して使用する場合は、1時間以内を目安としてください。

水を吸引する場合は、必ず乾式・湿式の設定を確認し、漏電遮断器を取り付けて使用してください。

乾式仕様の製品で水を吸引しないでください。乾式仕様で水を吸引すると故障の原因になります。

（湿式で使用する場合は、ヘパフィルターを取り外し、フロートと湿式リングを取り付けてください。）

工事現場や作業場などで大量の粉じん・ほこりを吸引する場合、モーターの構造上、寿命の短縮や発火の可能性があります。十分に注意し、フィルターを良好な状態に保ってください。

電源コードの被覆のはがれや折れ曲がりなど、コードに無理な力がかかっている場合は、感電・断線・火災の危険がありますので注意してください。

静電気が発生する場合があります（冬季・乾燥時・微細粉じんの吸引時など）。高齢者、身体の弱い方、妊娠中の方は十分に注意してください。

2. アクセサリーと各部の名称



付属品 (標準)



プレフィルター



カーペット用ノズル



1枚式 集じんバッグ

※HEPAフィルターを装着したクリーナーには、湿式リングおよびボルトトップは付属していません。
多量の水を吸引する場合は、HEPAフィルターの寿命に影響を与える可能性があります。
水を吸引する際は、ボルトトップと湿式リングを取り付けてください。

3. 使い方

- ♣ 安全上の注意事項をすべてよくお読みのうえ、電源コードを接続してください。
- ♣ 本体上部正面の電源スイッチ (ON/OFF) を「ON」にすると、モーターが作動します。

4. HEPAフィルターの交換方法

● HEPAフィルターとは？

- 0.3ミクロンの微細粉じんを99.97%以上捕集できる高性能フィルター



1. クリーナーヘッド部を裏返し、写真のように置きます。
2. HEPAフィルター（写真の銀色の円筒）を固定している4本の支柱に接続されたボルトを外し、円板を取り外してからHEPAフィルターを持ち上げます。
3. 新しいHEPAフィルターを中央に配置した後、再び円板を取り付けてボルトを締めます。
4. ヘッド部を本体に再度取り付けます。

5. HEPAクリーナー仕様表

区分	内容	備考
品名	HEPA（真空）クリーナー	
型式	ASZ-205	
サイズ	410 × 410 × 610	
重量	9.55 kg	
容量	30L	
定格	220V、50/60Hz、1,100W	
定格（日本）	100V、50/60Hz、1,100W	
製造元	CS TECH	